

# Vakuumsauger-Halter ESH-HB-4-QS

Teilenummer: 189209

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	5 mm
Volumen	0.646 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	27 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Saugerbefestigung	M6
Vakuumschluss	QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl