

Vakuumsauger-Halter ESH-HB-5-G

Teilenummer: 189211

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	8.5 mm
Volumen	1.921 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	91 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Saugerbefestigung	M10
Vakuumananschluss	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl