

Vakuumsauger-Halter ESH-HCL-1-QS

Teilenummer: 189223

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	10 mm
Nennweite	2.8 mm
Volumen	0.489 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	20 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	Durchmesser 3 mm
Vakuumananschluss	QS-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl