

Vakuumsauger-Halter ESH-HCL-3-PK

Teilenummer: 189228

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	20 mm
Nennweite	3 mm
Volumen	1.383 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	46 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M4
Vakuumanschluss	PK-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl