

Vakuumsauger-Halter ESH-HD-2-PK

Teilenummer: 189236

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	3 mm
Nennweite	1.8 mm
Volumen	0.183 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 2
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	12 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	Durchmesser 4 mm
Vakuumschluss	PK-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl