

Vakuumsauger-Halter ESH-HDL-1-PK

Teilenummer: 189244

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	10 mm
Nennweite	1.9 mm
Volumen	0.15 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	28 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	Durchmesser 3 mm
Vakuumananschluss	PK-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl