

Vakuumsauger-Halter ESH-HF-2-M10X1

Teilenummer: 189261

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	2.6 mm
Nennweite	2 mm
Volumen	0.09 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 2
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	14 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumananschluss
Saugerbefestigung	Durchmesser 4 mm
Vakuumananschluss	M10x1
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR POM
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl