

# Vakuumsauger-Halter ESH-HF-3-M14X1

Teilenummer: 189262

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	6 mm
Nennweite	3.3 mm
Volumen	0.4 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	54 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumananschluss
Saugerbefestigung	M4
Vakuumananschluss	M14x1
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR POM
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl