


# Vakuumsauger ESS-15-SU

Teilenummer: 189290

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	35 mm
Nennweite	2 mm
Saugerdurchmesser	15 mm
Saugervolumen	0.208 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmittelzugelassen	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	8.5 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	9 N
Produktgewicht	1.9 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M4
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR

