

# Vakuumsauger ESS-20-SS

Teilenummer: 189296

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                           | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Min. Werkstückradius               | 60 mm   |
| Nennweite                          | 3 mm  |
| Saugerdurchmesser                  | 20 mm   |
| Saugervolumen                      | 0.318 cm <sup>3</sup>                                       |
| Anschlusslage                      | oben  |
| Einbaulage                         | beliebig  |
| Zuordnung Saugerhalter             | Größe 4   |
| Saugerform                         | rund flach  |
| Betriebsdruck                      | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck                  | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Betriebsmedium                     | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                        |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-Zone III  |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                       |
| Umgebungstemperatur                | -30 °C...180 °C   |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck   | 16.3 N  |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck    | 10.5 N  |
| Produktgewicht                     | 6.4 g   |
| Befestigungsart                    | über Vakuumananschluss                                      |
| Vakuumananschluss                  | M6  |
| Farbe                              | transparent   |
| Shore-Härte                        | 50 +/- 5  |
| Werkstoff Einschraubzapfen         | Messing vernickelt<br>Stahl, verzinkt und verchromt         |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform  |
| Werkstoff Sauger                   | VMQ (Silikon)   |