



Vakuumsauger ESS-60-EU

Teilenummer: 189355

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	120 mm
Nennweite	6 mm
Saugerdurchmesser	60 mm
Saugervolumen	19.77 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund extra-tief
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	162.5 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	134 N
Produktgewicht	48 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung, vernickelt Stahl, vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR