


Vakuumsauger ESS-80-EF

Teilenummer: 189361

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	160 mm
Nennweite	6 mm
Saugerdurchmesser	80 mm
Saugervolumen	51.61 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund extra-tief
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 °C...200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	275 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	148.5 N
Produktgewicht	141 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	grau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	POM Stahl, vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM