


# Vakuumsauger ESS-80-BU

Teilenummer: 189395

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Sauger	10 mm
Min. Werkstückradius	430 mm
Nennweite	6 mm
Saugerdurchmesser	80 mm
Saugervolumen	63.9 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	213.6 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	132.5 N
Produktgewicht	139 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	POM Stahl, vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Merkmal	Wert
Werkstoff Sauger	PUR