

Vakuumsaugnapf ESV-60-SU

Teilenummer: 191000

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	350 mm
Saugerdurchmesser	60 mm
Saugervolumen	3.953 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	166.1 N
Produktgewicht	22 g
Farbe	blau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	PUR