

Vakuumsaugnapf ESV-100-EN

Teilenummer: 191047

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	200 mm
Saugerdurchmesser	100 mm
Saugervolumen	79.812 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund extra-tief
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:...]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	440.8 N
Produktgewicht	65 g
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR