


# Doppelkolbenzylinder DPZ-32-50-P-A

Teilenummer: 159820

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                                          | Wert                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte xs               | 0 mm                                                       |
| Hub                                                              | 50 mm                                                      |
| Justierbarer Endlagenbereich/Länge                               | 10 mm                                                      |
| Kolben-Ø                                                         | 32 mm                                                      |
| Betriebsart der Antriebseinheit                                  | Joch                                                       |
| Dämpfung                                                         | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig              |
| Einbaulage                                                       | beliebig                                                   |
| Führung                                                          | Gleitführung                                               |
| Konstruktiver Aufbau                                             | Führung                                                    |
| Positionserkennung                                               | für Näherungsschalter                                      |
| Betriebsdruck                                                    | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                          |
| Funktionsweise                                                   | doppeltwirkend                                             |
| Betriebsmedium                                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                               | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                               | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Umgebungstemperatur                                              | -20 °C...80 °C                                             |
| Aufprallenergie in den Endlagen                                  | 0.5 Nm                                                     |
| Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs | 65 N                                                       |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf         | 724 N                                                      |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf          | 966 N                                                      |
| Alternativanschlüsse                                             | siehe Produktzeichnung                                     |
| Pneumatischer Anschluss                                          | G1/8                                                       |
| Werkstoff Deckel                                                 | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dichtungen                                             | NBR                                                        |
| Werkstoff Gehäuse                                                | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Kolbenstange                                           | hochlegierter Stahl rostfrei                               |