


# Vakuumsaugdüse VN-05-N-I3-PQ2-VQ2

Teilenummer: 193635

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                 | Wert                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nennweite Lavaldüse                     | 0.45 mm                                |
| Rastermaß                               | 13 mm                                  |
| Einbaulage                              | beliebig                               |
| Ejektorcharakteristik                   | hoher Saugvolumenstrom<br>Inline       |
| Konstruktiver Aufbau                    | Gerade Form                            |
| Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom | 6 bar                                  |
| Betriebsdruck                           | 1 bar...8 bar                          |
| Nennbetriebsdruck                       | 6 bar                                  |
| Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre  | 12 l/min                               |
| Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck    | 1.57 s                                 |
| Betriebsmedium                          | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium      | Geölter Betrieb nicht möglich          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK      | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| LABS-Konformität                        | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Mediumtemperatur                        | 0 °C...60 °C                           |
| Umgebungstemperatur                     | 0 °C...60 °C                           |
| Produktgewicht                          | 16 g                                   |
| Befestigungsart                         | Leitungseinbau                         |
| Pneumatischer Anschluss 1               | QS-6                                   |
| Pneumatischer Anschluss 3               | nicht gefasst                          |
| Vakuumanschluss                         | QS-6                                   |
| Werkstoff-Hinweis                       | RoHS konform                           |
| Werkstoff Dichtungen                    | NBR                                    |
| Werkstoff Fangdüse                      | POM                                    |
| Werkstoff Gehäuse                       | POM-verstärkt                          |
| Werkstoff Strahldüse                    | Aluminium-Knetlegierung                |
| Werkstoff Verschraubung                 | Messing<br>vernickelt                  |