

Lagerstück CRLNZG-63/80

Teilenummer: 161876

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	63/80
Basierend auf Norm	ISO 15552
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Geeignet für Batterieproduktion mit reduzierten Cu/Zn/Ni Werten (F1a)
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Max. Belastbarkeit	6 kN
Produktgewicht	435 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager	Kunststoff