



FRCS-3/4-D-MAXI-KB Wartungsgeräte-Kombination

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---|
| Baugröße | Maxi |
| Baureihe | D |
| Betätigungssicherung | Drehknopf mit integriertem Schloss |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Kondensat-Ablass | manuell drehend |
| Konstruktiver Aufbau | Abzweigmodul Druckschalter Filterregler mit Manometer Proportional-Standardnebelöler |
| Max. Kondensatmenge | 80 cm ³ |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| Ausgangsdruck 3 | 0,5 - 12 bar |
| Druckregelbereich | 0,5 - 12 bar |
| Eingangsdruck 1 | 1 - 16 bar |
| Max. Druckhysterese | 0,2 bar |
| Normalnenndurchfluss | 8.200 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft |
| Mediumstemperatur | -10 - 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 - 60 °C |
| Produktgewicht | 3.600 g |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G3/4 |



FRCS-3/4-D-MAXI-KB

Wartungsgeräte-Kombination

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------|----------------|
| Pneumatischer Anschluss 2 | G3/4 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G3/4 |
| Werkstoff-Information Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff-Information Schale | PC |