



# Abzweigmodul FRM-H-1/4-D-MINI

Teilenummer: 162789



## Datenblatt

| Merkmal                                              | Wert                                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Einbaulage                                           | beliebig                                              |
| Konstruktiver Aufbau                                 | Abzweigmodul                                          |
| Betriebsdruck                                        | 0.015 MPa...1.6 MPa<br>0.15 bar...16 bar              |
| Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2 | 2000 l/min                                            |
| Betriebsmedium                                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inerte Gase |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                   | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                    |
| LABS-Konformität                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Lagertemperatur                                      | -10 °C...60 °C                                        |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                       | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Inerte Gase |
| Mediumstemperatur                                    | -10 °C...60 °C                                        |
| Umgebungstemperatur                                  | -10 °C...60 °C                                        |
| Produktgewicht                                       | 324 g                                                 |
| Pneumatischer Anschluss 1                            | G1/4                                                  |
| Pneumatischer Anschluss 2                            | G1/4                                                  |
| Pneumatischer Anschluss 3                            | G1/4                                                  |
| Pneumatischer Anschluss 4                            | G1/4                                                  |
| Werkstoff-Hinweis                                    | RoHS konform                                          |
| Werkstoff Gehäuse                                    | Aluminium-Druckguss                                   |