

# Servomotor EMME-AS-40-M-LV-AS

Teilenummer: 2082444

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur                        | -10 °C...40 °C                                                                                                   |
| Lagertemperatur                            | -20 °C...70 °C                                                                                                   |
| Relative Luftfeuchtigkeit                  | 0 - 90 %                                                                                                         |
| Entspricht Norm                            | IEC 60034                                                                                                        |
| Isolationsschutzklasse                     | F                                                                                                                |
| Bemessungsklasse nach EN 60034-1           | S1                                                                                                               |
| Schutzart                                  | IP21                                                                                                             |
| Elektrische Anschlusstechnik               | Stecker                                                                                                          |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                                                                     |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                                                                                |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-Zone III                                                                                               |
| Zulassung                                  | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                            |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-EMV-Richtlinie<br>nach EU-Niederspannungs-Richtlinie<br>nach EU-RoHS-Richtlinie                          |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV<br>nach UK RoHS Vorschriften<br>nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel |
| Nennbetriebsspannung DC                    | 360 V                                                                                                            |
| Nennspannung DC                            | 360 V                                                                                                            |
| Wicklungsschaltart                         | Stern innen                                                                                                      |
| Polpaarzahl                                | 2                                                                                                                |
| Stillstands Drehmoment                     | 0.35 Nm                                                                                                          |
| Nenndrehmoment                             | 0.21 Nm                                                                                                          |
| Spitzendrehmoment                          | 1.4 Nm                                                                                                           |
| Nenndrehzahl                               | 9000 1/min                                                                                                       |
| Max. Drehzahl                              | 10000 1/min                                                                                                      |
| Nennleistung Motor                         | 200 W                                                                                                            |
| Dauerstillstandsstrom                      | 1.6 A                                                                                                            |
| Nennstrom Motor                            | 1.2 A                                                                                                            |
| Spitzenstrom                               | 6.4 A                                                                                                            |
| Motorkonstante                             | 0.175 Nm/A                                                                                                       |

| <b>Merkmal</b>                                      | <b>Wert</b>                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Spannungskonstante Phase-Phase                      | 13.2 mVmin                  |
| Wicklungswiderstand Phase-Phase                     | 8.6 Ohm                     |
| Wicklungsinduktivität Phase-Phase                   | 4.51 mH                     |
| Gesamtabtriebsträgheitsmoment                       | 0.054 kgcm <sup>2</sup>     |
| Produktgewicht                                      | 700 g                       |
| Zulässige axiale Wellenbelastung                    | 12 N                        |
| Zulässige radiale Wellenbelastung                   | 115 N                       |
| Rotorlagegeber                                      | Encoder absolut single turn |
| Rotorlagegeber Schnittstelle                        | HIPERFACE®                  |
| Rotorlagegeber Messprinzip                          | kapazitiv                   |
| Rotorlagegeber Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung | 16                          |
| Rotorlagegeber Auflösung typisch                    | 12 bit                      |
| Rotorlagegeber Winkelgenauigkeit typisch            | 20 arcmin                   |
| MTTFd, Teilkomponente                               | 340 Jahre, Rotorlagegeber   |