

Servomotor EMME-AS-60-M-LS-AM

Teilenummer: 2089731

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-10 °C...40 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Schutzart	IP21
Elektrische Anschlussstechnik	Stecker
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Nennbetriebsspannung DC	360 V
Nennspannung DC	360 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	3
Stillstandsrehmoment	1.5 Nm
Nenndrehmoment	1.2 Nm
Spitzendrehmoment	6 Nm
Nennzahl	3000 1/min
Max. Drehzahl	4925 1/min
Nennleistung Motor	380 W
Dauerstillstandsstrom	1.8 A
Nennstrom Motor	1.5 A
Spitzenstrom	7.2 A
Motorkonstante	0.8 Nm/A

Merkmal	Wert
Spannungskonstante Phase-Phase	51.7 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	9.8 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	16.8 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0.413 kgcm ²
Produktgewicht	1850 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	54 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	270 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut multi turn
Rotorlagegeber Schnittstelle	HIPERFACE®
Rotorlagegeber Messprinzip	kapazitiv
Rotorlagegeber Sinus- /Cosinusperioden pro Umdrehung	16
Rotorlagegeber Auflösung typisch	12 bit
Rotorlagegeber Winkelgenauigkeit typisch	20 arcmin
MTTFd, Teilkomponente	271 Jahre, Rotorlagegeber