


Axialbausatz
EAMM-A-D100-120G
Teilenummer: 2449341



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	113.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	4500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	280 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	143 Nm
Produktgewicht	3520 g
Schnittstellencode Aktuator	D100
Schnittstellencode Motor In	120G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform