


Anschlussleitung KDI-SB202-BU25

Teilenummer: 30437

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 300 V
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-10 ... 80 °C
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Produktgewicht	210 g
Elektrischer Anschluss	Dose gerade / Dose gerade M12x1 / Sub-D 5-polig / 25-polig
Kabelaufbau	4 x 0,14 mm ²
Kabeldurchmesser	4,5 ... 6,5 mm
Kabellänge	5 m
Befestigungsart	mit Überwurfmutter Clip
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Kabelmantel	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet