


Führungseinheit EAGF-P1-KF-25-200

Teilenummer: 3192949

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	25
Hub	200 mm
Reversierspiel	0 µm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Max. Beschleunigung	25 m/s ²
Max. Geschwindigkeit	1 m/s
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Max. Kraft F _y	320 N
Max. Kraft F _y statisch	415 N
Max. Kraft F _z	320 N
Max. Kraft F _z statisch	415 N
Max. Moment M _x	15 Nm
Max. Moment M _x statisch	19 Nm
Max. Moment M _y	10 Nm
Max. Moment M _y statisch	12 Nm
Max. Moment M _z	10 Nm
Max. Moment M _z statisch	12 Nm
Verschiebekraft	4 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub	300 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	1080 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	12 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	12 g
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub	30 mm
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub	4.5 mm
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform

Merkmal	Wert
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl hartverchromt
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Aluminium-Knetlegierung eloxiert