

Lineareinheit SLM-40- -KF-A

Teilenummer: 32786

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	10 mm...1500 mm
Kolben-Ø	40 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig Stossdämpfer, harte Kennlinie
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Positionserkennung	für Näherungsschalter für induktive Sensoren
Varianten	Grundauführung Hohle Führungsstange Hohle Führungsstange und Umlenkplatte
Betriebsdruck	0.7 MPa 7 bar
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...60 °C
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf	754 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	754 N
Bewegte Masse	5080 g
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub	85 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub	9550 g
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub	85 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Deckel	Aluminium
Werkstoff Dichtungen	PA TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse	Aluminium