



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-40 °C...80 °C
Max. Belastbarkeit	1,5 kN
Produktgewicht	161 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	Vergütungsstahl
Werkstoff Lager	PA