

# Vakuumsauger VASB-15-1/8-NBR

Teilenummer: 35411

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                          | Wert                                                           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nennweite                        | 3 mm                                                           |
| Saugerdurchmesser                | 15 mm                                                          |
| Wirksamer Saugdurchmesser        | 12 mm                                                          |
| Anschlusslage                    | oben                                                           |
| Saugerform                       | rund Faltenbalg 1,5-fach                                       |
| Betriebsdruck                    | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nennbetriebsdruck                | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Betriebsmedium                   | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]     |
| LABS-Konformität                 | VDMA24364-A1-L                                                 |
| Umgebungstemperatur              | -20 °C...80 °C                                                 |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum      | 7.9 N                                                          |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 7.9 N                                                          |
| Befestigungsgewinde              | G1/8                                                           |
| Saugerbefestigung                | G 1/8                                                          |
| Vakuumanschluss                  | G1/8                                                           |
| Farbe                            | schwarz                                                        |
| Shore-Härte                      | 60 +/- 5                                                       |
| Werkstoff Einschraubzapfen       | Messing                                                        |
| Werkstoff-Hinweis                | RoHS konform                                                   |
| Werkstoff Sauger                 | NBR                                                            |