

Vakuumsauger VASB-30-1/8-NBR

Teilenummer: 35412

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3 mm
Saugerdurchmesser	30 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	25 mm
Anschlusslage	oben
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	34 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	34 N
Befestigungsgewinde	G1/8
Saugerbefestigung	G 1/8
Vakuumanschluss	G1/8
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR