

Führungszylinder DFM-16-40-P-A-KF

Teilenummer: 170911

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte xs	50 mm
Hub	40 mm
Kolben-Ø	16 mm
Betriebsart der Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Max. Geschwindigkeit	0.8 m/s
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Klasse 7 nach ISO 14644-1
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Aufprallenergie in den Endlagen	0.15 Nm
Max. Kraft Fy	778 N
Max. Kraft Fy statisch	830 N
Max. Kraft Fz	778 N
Max. Kraft Fz statisch	830 N
Max. Moment Mx	17.9 Nm
Max. Moment Mx statisch	19.09 Nm
Max. Moment My	10.5 Nm
Max. Moment My statisch	11.2 Nm
Max. Moment Mz	10.5 Nm
Max. Moment Mz statisch	11.2 Nm
Max. zulässige Momentenbelastung Mx in Abhängigkeit vom Hub	2.92 Nm
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand xs	82 N

Merkmal	Wert
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf	90 N
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf	121 N
Bewegte Masse	294 g
Produktgewicht	641 g
Schwerpunkt der bewegten Masse in Abhängigkeit vom Hub	31.2 mm
Alternativanschlüsse	siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei