

Flächenportal EXCM-40-

Teilenummer: 3741955

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	40
Hub der X-Achse	200 mm...2000 mm
Hub der Y-Achse	200 mm...1000 mm
Einbaulage	waagrecht
Konstruktiver Aufbau	Flächenportal
Motorart	Schrittmotor
Betriebsdruck	8 bar
Max. zulässige Beschleunigung, reine Mechanik	20 m/s ²
Max. Beschleunigung, horizontal	5 m/s ²
Max. zulässige Geschwindigkeit, reine Mechanik	2 m/s
Max. Geschwindigkeit, horizontal	1 m/s
Wiederholgenauigkeit	±0,1 mm
Einschaltdauer	100%
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Maschinen-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für Maschinen
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 % nicht kondensierend
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	10 °C...50 °C
Nennlast bei maximaler Dynamik	4 kg
Befestigungsart	mit Befestigungsbausatz mit Justierbausatz mit Nutensteinen
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform