

# T-Schnellverschraubung TCK-3/8-PK-9

Teilenummer: 4490

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                  | 8 mm                                                              |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring                                                         |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                          |
| Bauform                                    | T-Form                                                            |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                            |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                              |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Umgebungstemperatur                        | -10 °C...60 °C                                                    |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 12.5 Nm                                                           |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 20 %                                                            |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde G3/8                                                 |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Stecknippel Innen-Ø 9 mm mit Mutter                           |
| Werkstoff Überwurfmutter                   | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert                                 |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                      |
| Werkstoff Dichtring                        | PA-verstärkt<br>TPE-U(PU)                                         |
| Werkstoff Gehäuse                          | Zink-Druckguss                                                    |
| Werkstoff Hohlschraube                     | Aluminium-Knetlegierung, eloxiert                                 |
| Werkstoff Schwenkanschluss                 | Zink-Druckguss                                                    |