


Filter-Regelventil LFR-3/8-D-O-MIDI-A-NPT

Teilenummer: 173783

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Midi
Baureihe	D
Filterfeinheit	40 µm
Kondensatablass	vollautomatisch
Max. Kondensatmenge	43 cm³
Schalenschutz	Metallschutzkorb
Betriebsdruck	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Max. Druckhysterese	0.2 bar
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	3100 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-10 °C...60 °C
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte Gase
Mediumstemperatur	5 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Produktgewicht	830 g
Befestigungsart	mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schale	PC