


# Wartungseinheit FRC-1/2-D-7-MIDI-A-NPT

Teilenummer: 173867

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                           | Wert                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                          | Midi                                                       |
| Einbaulage                                        | senkrecht                                                  |
| Kondensatablass                                   | vollautomatisch                                            |
| Filterfeinheit                                    | 40 µm                                                      |
| Betriebsdruck                                     | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                        |
| Druckregelbereich                                 | 0.5 bar...7 bar                                            |
| Max. Druckhysterese                               | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                             |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 2800 l/min                                                 |
| Betriebsmedium                                    | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Inerte Gase      |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                    | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:8:-]<br>Inerte Gase      |
| Mediumstemperatur                                 | -10 °C...60 °C                                             |
| Umgebungstemperatur                               | -10 °C...60 °C                                             |
| Produktgewicht                                    | 1440 g                                                     |
| Befestigungsart                                   | Leitungseinbau<br>mit Haltewinkel<br>wahlweise:            |
| Pneumatischer Anschluss 1                         | 1/2 NPT                                                    |
| Pneumatischer Anschluss 2                         | 1/2 NPT                                                    |
| Werkstoff-Hinweis                                 | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Gehäuse                                 | Zink-Druckguss                                             |
| Werkstoff Schale                                  | PC                                                         |