


# Motorleitung NEBM-S1G15-E-25-Q7-LE6

Teilenummer: 5085060

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Leitungsbezeichnung                                | ohne Schildträger         |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion                 | Feldgeräteseite           |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform                  | eckig                     |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart             | Dose                      |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang              | gerade                    |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik         | Sub-D                     |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern        | 15                        |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern       | 10                        |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion                 | Steuerungsseite           |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart             | Kabel                     |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik         | offenes Ende              |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern        | 6                         |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern       | 6                         |
| Betriebsspannungsbereich DC                        | 0 V...72 V                |
| Nennbetriebsspannung DC                            | 24 V                      |
| Schirmung                                          | ja                        |
| Kabellänge                                         | 25 m                      |
| Leitungseigenschaft                                | energiekettentauglich     |
| Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung             | 80 mm                     |
| Kabeldurchmesser                                   | 8 mm                      |
| Kabelaufbau                                        | 6 x 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Leiter-Nennquerschnitt                             | 0.75 mm <sup>2</sup>      |
| Aderenden                                          | Aderendhülse              |
| Schutzart                                          | IP65                      |
| Hinweis zur Schutzart                              | in montiertem Zustand     |
| Umgebungstemperatur                                | -40 °C...80 °C            |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -5 °C...80 °C             |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)           | nach EU-RoHS-Richtlinie   |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)         | nach UK RoHS Vorschriften |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B2-L            |
| Werkstoff-Hinweis                                  | RoHS konform              |

| <b>Merkmal</b>                     | <b>Wert</b>                       |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Kabelmantel              | TPE-U(PUR)                        |
| Farbe Kabelmantel                  | grau                              |
| Werkstoff Isolierhülle             | PP                                |