

# Stecker SEA-GS-9

Teilenummer: 18778

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Basierend auf Norm                         | EN 61076-2-101<br>EN 61984                                   |
| Befestigungsart                            | mit Gewindehülse                                             |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                     |
| Produktgewicht                             | 18 g                                                         |
| Elektrischer Anschluss                     | 4-polig<br>Form A<br>M12x1<br>Stecker gerade / Schraubklemme |
| Betriebsspannungsbereich DC                | 250 V                                                        |
| Betriebsspannungsbereich AC                | 250 V                                                        |
| Strombelastbarkeit bei 40 °C               | 4 A                                                          |
| Stoßspannungsfestigkeit                    | 2.5 kV                                                       |
| Kabelverschraubung                         | Pg9                                                          |
| Zulässiger Kabeldurchmesser                | 6 mm...8 mm                                                  |
| Anschlussquerschnitt                       | 0.75 mm <sup>2</sup>                                         |
| Schutzart                                  | IP67                                                         |
| Umgebungstemperatur                        | -40 °C...85 °C                                               |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                           |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel          |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B2-L                                               |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                 |
| Verschmutzungsgrad                         | 3                                                            |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                           |
| Werkstoff Gehäuse                          | PBT                                                          |
| Farbe Gehäuse                              | schwarz                                                      |
| Werkstoff Überwurfmutter                   | PBT                                                          |
| Werkstoff Steckkontakte                    | Messing<br>Weissbronze beschichtet                           |