

# Vakuumsauger ESS-30-GT-M10

Teilenummer: 525969

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Höhenausgleich Saugerhalter        | 3.5 mm                                                     |
| Min. Werkstückradius               | 26 mm                                                      |
| Nennweite                          | 2.5 mm                                                     |
| Saugerdurchmesser                  | 30 mm                                                      |
| Saugervolumen                      | 2.4 cm <sup>3</sup>                                        |
| Einbaulage                         | beliebig                                                   |
| Zuordnung Saugerhalter             | Größe 5                                                    |
| Saugerform                         | rund tief                                                  |
| Betriebsdruck                      | -0.95 bar...0 bar                                          |
| Nennbetriebsdruck                  | -0.7 bar                                                   |
| Betriebsmedium                     | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-A1-L                                             |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...80 °C                                             |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck   | 36 N                                                       |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck    | 13 N                                                       |
| Produktgewicht                     | 13 g                                                       |
| Befestigungsart                    | über Vakuumanschluss                                       |
| Vakuumanschluss                    | M10                                                        |
| Farbe                              | rotbraun                                                   |
| Shore-Härte                        | 72 +/- 5                                                   |
| Werkstoff Einschraubzapfen         | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Sauger                   | Vulkollan                                                  |