

Vakuumsauger
ESS-80-BT-G1/4
Teilenummer: 525999

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	10.5 mm
Min. Werkstückradius	100 mm
Nennweite	2.5 mm
Saugerdurchmesser	80 mm
Saugervolumen	59.1 cm ³
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0.95 bar...0 bar
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	237 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	102 N
Produktgewicht	85.5 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan