

Vakuumsaugnapf ESV-40-BT

Teilenummer: 526006

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	9 mm
Min. Werkstückradius	35 mm
Saugerdurchmesser	40 mm
Saugervolumen	9.8 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalg
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0.95 bar...0 bar
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	59 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	59 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	22 N
Produktgewicht	10.5 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan