


Vakuumsaugnapf ESV-50-BT

Teilenummer: 526007

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	10 mm
Min. Werkstückradius	40 mm
Saugerdurchmesser	50 mm
Saugervolumen	17.6 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalg
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck	-0.95 bar...0 bar
Nennbetriebsdruck	-0.7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	100 N
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	100 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	39 N
Produktgewicht	16.2 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan