


Schrittmotor MTR-ST-57-48S-AA

Teilenummer: 530061

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2008.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Isolationsschutzklasse	B
Nennspannung DC	48 V
Nennstrom Motor	3,1 A
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	45 - 80 %
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0,48 kgcm ²
Haltemoment Motor	1,27 Nm
Massenträgheitsmoment Rotor	0,48 kgcm ²
Zulässige axiale Wellenbelastung	10 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	71 N
Produktgewicht	1.200 g
Elektrische Anschluss technik	Stecker