

Vakuumsauggreifer ESG-8

Teilenummer: 189170

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Saugerdurchmesser	8 mm
Einbaulage	senkrecht
Besondere Eigenschaften	antistatisch
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben Vakuumananschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 2
Saugerform	rund flach
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-30 °C...200 °C
Vakuumananschluss	M5 M10x1 QS-6 PK-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	BR FPM NBR PUR VMQ (Silikon)