

Vakuumsauggreifer ESG-30

Teilenummer: 189174

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Saugerdurchmesser	30 mm
Einbaulage	senkrecht
Besondere Eigenschaften	antistatisch
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach rund Faltenbalg 3,5-fach rund extra-tief rund flach rund tief
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-30 °C...200 °C
Vakuumschluss	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	BR FPM NBR PUR VMQ (Silikon) Vulkollan