Vakuumsauggreifer
ESG-80

Teilenummer: 189178

Datenblatt

Merkmal	Wert
Saugerdurchmesser	80 mm
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben Vakuumanschluss seitlich mit Höhenausgleich mit langem Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach rund extra-tief rund flach rund tief
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-30 °C...200 °C
Vakuumanschluss	G1/8 G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM NBR PUR VMQ (Silikon) Vulkollan