

Vakuumsauger-Halter ESH-HA-6-G

Teilenummer: 189202

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	10 mm
Volumen	7.234 cm ³
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 6
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	200 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M20x2
Vakuumananschluss	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl