

# Kupplungsstecker KS3-1/4-I

Teilenummer: 531669

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                           | Wert                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nennweite                                         | 4.95 mm                                                             |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich        | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi |
| Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 225 l/min...666 l/min                                               |
| Nenndurchfluss normalisiert nach ISO 8778         | 243.9 l/min...721.9 l/min                                           |
| Betriebsmedium                                    | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                              |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium                | Geölter Betrieb möglich                                             |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                |
| LABS-Konformität                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Umgebungstemperatur                               | -10 °C...60 °C                                                      |
| Nenn-Anziehdrehmoment                             | 9.5 Nm                                                              |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment                | ± 15 %                                                              |
| Produktgewicht                                    | 27 g                                                                |
| Pneumatischer Anschluss 1                         | Innengewinde G1/4                                                   |
| Werkstoff-Hinweis                                 | RoHS konform                                                        |
| Werkstoffinformation                              | Messing, vernickelt                                                 |