

Vakuumsauger-Halter ESH-HD-4-QS

Teilenummer: 189239

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	6 mm
Nennweite	5 mm
Volumen	0.678 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumananschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	45 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M6
Vakuumananschluss	QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl