


# Vakuumsaugdüse VN-05-N-I3-PQ2-VQ2-A

Teilenummer: 532625

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	0.45 mm
Rastermaß	14.5 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Inline hohes Saugvolumen
Integrierte Funktion	Abwurfimpulsventil pneumatisch
Konstruktiver Aufbau	Gerade Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom	5 bar
Betriebsdruck	1 bar...8 bar
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	13.3 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	2.24 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 °C...60 °C
Reinigungsempfehlung	Seifenlauge
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck	68 dB(A)
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	38 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Vakuumanschluss	QS-6
Werkstoff Anschlussgewinde	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt POM-verstärkt

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt