


# Aktivkohlefilter LFX-3/4-D-MIDI

Teilenummer: 532784

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert                                                       |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                      | Midi                                                       |
| Baureihe                                      | D                                                          |
| Einbaulage                                    | senkrecht +/- 5°                                           |
| Konstruktiver Aufbau                          | Aktivkohlefilter<br>Faserfilter                            |
| Schalenschutz                                 | Metallschutzkorb                                           |
| Betriebsdruck                                 | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi       |
| Empfohlener maximaler Normaldurchfluss        | 900 l/min                                                  |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 900 l/min                                                  |
| Betriebsmedium                                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2]<br>Inerte Gase      |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium            | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität                              | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Lagertemperatur                               | -10 °C...60 °C                                             |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]<br>Inerte Gase      |
| Mediumstemperatur                             | 5 °C...30 °C                                               |
| Restölgehalt                                  | 0.003 mg/m³                                                |
| Umgebungstemperatur                           | -10 °C...60 °C                                             |
| Produktgewicht                                | 816 g                                                      |
| Befestigungsart                               | Leitungseinbau<br>mit Haltewinkel<br>wahlweise:            |
| Pneumatischer Anschluss                       | G3/4                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 1                     | Anschlussplatte<br>G3/4                                    |
| Pneumatischer Anschluss 2                     | Anschlussplatte<br>G3/4                                    |
| Werkstoff-Hinweis                             | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Filter                              | Aktivkohle<br>Gewebe                                       |
| Werkstoff Gehäuse                             | Zink-Druckguss                                             |

| Merkmal          | Wert |
|------------------|------|
| Werkstoff Schale | PC   |