


# Feinfilterkombination LFMBA-3/4-D-MAXI-DA

Teilenummer: 532871

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                        | Wert                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Baugröße                       | Maxi                                                      |
| Baureihe                       | D                                                         |
| Einbaulage                     | senkrecht +/- 5°                                          |
| Filterfeinheit                 | 0.01 µm                                                   |
| Filterwirkungsgrad             | 99.9999 %                                                 |
| Kondensatablass                | manuell drehend                                           |
| Konstruktiver Aufbau           | Faserfilter                                               |
| Max. Kondensatmenge            | 80 ml                                                     |
| Schalenschutz                  | Metallschutzkorb                                          |
| Betriebsdruck                  | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar<br>14.5 psi...232 psi |
| Betriebsmedium                 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inerte Gase     |
| LABS-Konformität               | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Inerte Gase     |
| Mediumstemperatur              | 1.5 °C...60 °C                                            |
| Restölgehalt                   | 0.01 mg/m³                                                |
| Umgebungstemperatur            | -10 °C...60 °C                                            |
| Produktgewicht                 | 2362 g                                                    |
| Befestigungsart                | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                             |
| Pneumatischer Anschluss 1      | G3/4                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 2      | G3/4                                                      |
| Werkstoff-Hinweis              | RoHS konform                                              |
| Werkstoff Filter               | Borsilikat-Faser                                          |
| Werkstoff Gehäuse              | Zink-Druckguss                                            |
| Werkstoff Schale               | PC                                                        |